



VE212F

Opbouwverdeler Vector IP54(65), 310 x 427 x 151 mm, 2 x 12 modules

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktmontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	2
Aantal verdelerrijen	2
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

Capaciteit

Aantal modules	24
----------------	----

Functies

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	427 mm
Breedte	310 mm
Diepte	151 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	12
-------------------------	----

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Nee
----------------------------	-----

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	12
---------------------------	----

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Polystyreen (PS)
RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs

Samenstelling

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Materiaal

UV-bestendig	Nee
--------------	-----

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK08
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP65

Veiligheid

Type slot	Klik op slot Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----