



VE212S



Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering inomhus 2 rader, 24 moduler

Tekniska egenskaper

Spänning

| | |
|--------------|-------------|
| Märkspänning | 400 - 400 V |
|--------------|-------------|

Installation, montering

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Lämplig för utomhusinstallation | Nej |
| Montering | Utanpåliggande montering |

Elektrisk ström

| | |
|-----------|------|
| Märkström | 63 A |
|-----------|------|

Urustning

| | |
|-----------------------------|-----|
| Antal skenor | 2 |
| Antal rader | 2 |
| Antal sektioner i bredd | 1 |
| Med lås | Nej |
| Har neutralanslutningsblock | Ja |

Kapacitet

| | |
|---------------|----|
| Antal moduler | 24 |
|---------------|----|

Funktioner

| | |
|------------------------|----|
| Med kabelgenomföringar | Ja |
|------------------------|----|

Dimensioner

| | |
|-------|--------|
| Höjd | 427 mm |
| Bredd | 310 mm |
| Djup | 151 mm |

Skydd, dörr

| | |
|--------------|---|
| Antal dörrar | 1 |
| Antal lås | 0 |

Dimensioner

| | |
|--------------------|----|
| Antal breddenheter | 12 |
|--------------------|----|

Skydd, dörr

| | |
|-----------------------|-----------|
| Dörr/lock transparent | Nej |
| Dörrtyp skåp | Enkeldörr |

Anslutning

| | |
|--------------------------|----------------|
| Antal ledningsinföringar | 12 |
| Typ av montering | Skruvmontering |

Material

| | |
|----------|-----------------|
| Material | Polystyren (PS) |
| RAL-kod | 7035 |
| Färg | Ljusgrå |

Urustning

| | |
|--------------------------|-----|
| Har jordanslutningsblock | Ja |
| Har monteringsplatta | Nej |

Material

| | |
|----------------------------------|-----|
| Resistent mot ultraviolettt ljus | Nej |
|----------------------------------|-----|

Säkerhet

| | |
|---------------------|---------------------|
| Skyddsklass | Isoleringsklass II |
| Slagtåligghet IK | IK08 |
| Kapslingsklass (IP) | IP65 |
| Låstyp | Snäplås Utan lås |

Säkerhet

| | |
|----------------------|--------|
| Glödtråds test | 750 °C |
| Skyddsklass med dörr | IP65 |

Hållbarhet

| | |
|-----------------------|----|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |
|-----------------------|----|