



VE218L

Ormar, Vector, NŽ, 36M, IP5x

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 400 - 400 V

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na Nadgradna/NŽ

Električna struja

Nazivna struja 63 A

Oprema

Broj šina 2

Broj redova 2

Broj sekcija u širinu 1

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Ne

Kapacitet

Broj modula 36

Funkcije

Sa uvodima za provodnike Da

Dimenzije

Visina 452 mm

Širina 418 mm

Dubina 151 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara 1

Broj brava 0

Dimenzije

Broj jedinica širine 18

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran Da

Veza

Broj uvoda za vodiče 15

Materijali

Materijal Polistiren (PS)

RAL kod 7035

Boja Svijetlo siva

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje Ne

Ima montažnu ploču Ne

Materijali

UV otporno Ne

Sigurnost

Zaštitna klasa Izolacijska klasa II

Otpornost na udarce IK IK07

Ingress Protection (IP) klasa IP65

Vrsta zaključavanja Uklopna brava
Bez brave

Ispitivanje užarenom žicom 750 °C

Održivost

Usklađeno sa RoHS

Da