



VE218M

**COFFRET ETANCHE IP65 - 36M.**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	No
Montage sur	En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

**Equipement**

Nombre de rails	2
Nombre de rangées	2
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	No
Dispose d'un bornier neutre	No

**Capacité**

Nombre de modules	36
-------------------	----

**Fonctions**

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	452 mm
Largeur	418 mm
Profondeur	151 mm

**Plastron, porte**

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	0

**Dimensions**

Largeur en modules	18
--------------------	----

**Plastron, porte**

Porte transparente	Oui
Type de porte	Porte simple

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	15
---------------------------	----

**Matières**

Matière	Polystyrène (PS)
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair

**Equipement**

Borne de mise à la terre	Oui
Dispose d'une plaque de montage	No

**Matières**

Résistant au rayonnement ultra-violet	No
---------------------------------------	----

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C

---

**Sécurité**

Indice de protection avec porte

IP65

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui