



LF30045090101

## LF kanal, 30x45mm, bijela

### Tehničke karakteristike

#### Dimenzije

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Visina             | 30 mm                       |
| Širina             | 45 mm                       |
| Dužina             | 2000 mm                     |
| Unutrašnji presjek | 1010 - 1010 mm <sup>2</sup> |

#### Kapacitet

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja) | 5 |
|--------------------------------------------------------|---|

#### Materijali

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Materijal | Polivinilklorid (PVC) |
| Obrada    | Neobrađeno            |
| RAL kod   | 9010                  |
| Boja      | Čista bijela          |

#### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Otpornost na udarce IK        | IK07 |
| Ingress Protection (IP) klasa | IP30 |

#### Standardi

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12 | Ne |
|-------------------------------------------------------|----|

#### Uvjeti korištenja

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Radna temperatura | -5 - 60 °C |
|-------------------|------------|

#### Povezivost

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Spojnica kanala | Prethodno opremljen spojnica |
|-----------------|------------------------------|

#### Oprema

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Broj particija                     | 0     |
| Broj odjeljaka                     | 1 - 1 |
| Broj uklopivih particija           | 0     |
| Držač kablova je sastavni dio seta | Ne    |
| Sa zaštitnim filmom                | Ne    |

### Ilustracije / crteži

