



LF3004509011

**LF kanal, 30x45mm, crna**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

Visina	30 mm
Širina	45 mm
Dužina	2000 mm
Unutrašnji presjek	1010 - 1010 mm <sup>2</sup>

**Kapacitet**

Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)	5
--	---

**Materijali**

Materijal	Polivinilklorid (PVC)
Obrada	Neobrađeno
RAL kod	9011
Boja	Grafitna crna

**Sigurnost**

Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP30

**Standardi**

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
---	----

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura	-5 - 60 °C
-------------------	------------

**Povezivost**

Spojnicica kanala	Prethodno opremljen spojnica
-------------------	------------------------------

**Oprema**

Broj particija	0
Broj odjeljaka	1 - 1
Broj uklopivih particija	0
Držač kablova je sastavni dio seta	Ne
Sa zaštitnim filmom	Da

**Održivost**

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da