



VZ261N

Inbouwraam met deur voor VU12LN, edelstaal

Technische eigenschappen

Compatibiliteit

Geschikt voor behuizingstype	Inbouwmontage Holle wand
------------------------------	-----------------------------

Afmetingen

Hoogte	356,50 mm
Breedte	348 mm
Diepte	36 mm

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Nee
Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0

Materiaal

RAL-code	7010 7016
Kleur	RVS
Materiaal	RVS
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Uitvoering

Positie kastdeur	Links
------------------	-------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Type slot	Klik op slot

Samenstelling

Aantal verdelerrijen	1
----------------------	---

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----