



VZ265N

Rám s dveřmi, volta VU/VH60, nerezová ocel

Technické vlastnosti

Přenos

Vhodné pro typ rozvaděče

Zapuštěná montáž
Montáž do dutých příček

Rozměry

Výška	880 mm
Šířka	348 mm
Hloubka	36 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	0

Materiál

Kód RAL	7010 7016
Barva	Stanová šedá
Materiál	Nerezová ocel
Povrch	Neošetřený

Architektura

Poloha dveří rozvaděče	Vlevo
------------------------	-------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí

Vybavení

Počet řad v rozvaděči	5
-----------------------	---

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
-----------------------------	----

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----