



936752568



## Integro Flow Łącznik wieloklaw. przyciskowy, chrom lak

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 A
Chwilowy prąd kontaktowy	10 A

#### Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

#### Architektura

Element sterujący/obsługowy	Łącznik przyciskowy podwójny
Liczba biegunów	2

#### Materiały

Kolor	Chrom
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Chromowany Lakierowany
Przezroczysty	Nie

#### Wymiary

Wysokość	55,50 mm
Szerokość	55,50 mm
Głębokość	25 mm
Zakres głębokości wbudowania	10 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	13 mm

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	2
Typ przycisku	Przycisk seryjny
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

#### Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

#### Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
Zacisk	Wspólny zacisk wejściowy
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

#### Odpowiednie do

integro	
---------	--

#### Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----