



936752568



Serieimp.dr. 2x maakcontact, berker Integro, chroom

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Uitvoering

Bedieningselement	Dubbele drukknop
Aantal polen	2

Materiaal

Kleur	Chroom
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Verchroomd Gelakt
Transparant	Nee

Afmetingen

Hoogte	55,50 mm
Breedte	55,50 mm
Diepte	25 mm
Inbouwdiepte	10 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	13 mm

Bediening en signalering

Aantal toetsen	2
Type drukknop	Serie drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Klem	Gemeenschappelijke ingangsklem
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Geschikt voor

integro	
---------	--

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----