



936752568



Taster, serijski, 2NO, sa zajedničnim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, hrom

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
Trenutačna kontaktna struja	10 A

##### Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

##### Arhitektura

Kontrolni/radni element	erijski taster
Broj polova	2

##### Materijali

Boja	Krom
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Kromirano Lakirano
Transparentno	Ne

##### Dimenzije

Visina	55,50 mm
Širina	55,50 mm
Dubina	25 mm
Ugrađena dubina	10 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	13 mm

##### Kontrole i indikatori

Broj tipki	2
Vrsta tastera	Serijski taster
Sa povratnim signalnim kontaktom	Ne

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

##### Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

##### Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Klema	Zajednička ulazna klema
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

##### Pogodno za

integro	
---------	--

##### Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----