



47387003

K.1/K.5 - Schuko p-etq. obtr., alum lac.

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 250 V

Corrente elétrica

Corrente nominal 16 A

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Alumínio
 Código RAL 9006
 Acabamento Mate
 Material Termoplástico
 Tratamento Sem tratamento
 Envernizado

Dimensões

Altura 71 mm
 Largura 71 mm
 Número de unidades 1
 Profundidade de montagem das caixas de encastrar 31 mm
 Profundidade da montagem 32 mm

Conexão

Tipo de conector/ficha Terminal de encaixe

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Conetividade

Tipo de ligações Ligação por encaixe
 Tipo de montagem Montagem por parafuso
 Montagem com garras

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO
 Inserção central com rotação Não
 Com tampa articulada Não
 Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não
 Com lâmpada de sinalização Não
 Com fecho Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Sim

Capacidade

Número de módulos 1

Segurança

Com proteção contra contacto Sim
 Resistência ao impactos IK IK05
 Índice de proteção IP IP20

Funções

Com iluminação de orientação Não
 Com iluminação funcional Não

Identificação

Com impressão Não

Texto

Tampa	Placa de cobertura central
Proteção	Proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
Etiqueta	Com porta-etiqueta

Adequado para

K.x

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----