



47387004

**Toma SCHUKO con portaetiquetas, K.5, aluminio**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiales**

Colour	Acero inoxidable
Código RAL	9022
Acabado de la superficie	Mate
Material	Acero inoxidable Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento Lacado

**Dimensiones**

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Número de unidades	1
Profundidad de montaje cajas de empotrar	31 mm
Profundidad del montaje	32 mm

**Conexión**

Tipo de conector/toma de corriente	Regleta enchufable
------------------------------------	--------------------

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

**Conectividad**

Tipo de conexión	Conexión enchufable
Tipo de montaje	Montaje con tornillos Montaje de garra

**Equipo**

Toma de tipo conector/toma de corriente	SCHUKO
Mecanismo central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

**Accesorios**

Tiene espacio de etiquetado	Sí
-----------------------------	----

**Capacidad**

Número de módulos	1
-------------------	---

**Seguridad**

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK05
Clase de protección de entrada (IP)	IP20

**Funciones**

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

**Identificación**

Con impresión	No
---------------	----

---

**Texto**

Tapa	Placa central
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida
Etiqueta	Con portaetiqueta

---

**Características técnicas**

K.x

---

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
Conforme RoHS	Sí