



47387004

Toma SCHUKO con portaetiquetas, K.5, aluminio

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Tensión

Tensión asignada	250 V
Tensión nominal	250 - 250 V

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Acero inoxidable
Código RAL	9022
Acabado de la superficie	Mate
Material	Acero inoxidable Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento Lacado

Dimensiones

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Número de unidades	1
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	31 mm
Profundidad de montaje	32 mm

Conexión

Tipo de conector/enchufe	Enchufe / abrazadera
--------------------------	----------------------

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Conexión enchufable
Tipo de montaje	Montaje con tornillos Montaje de garra

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado	Sí
---------------------------	----

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK05
Índice de protección IP	IP20

Funciones

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

Texto	
Inscripción	Sin inscripción
Funda	Tapa central
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida
Etiqueta	Con portaetiqueta

Características técnicas	
Berker K.x	

Sostenibilidad	
Sin halógenos	Sí
Conforme con RoHS	Sí