



47387004

**Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i poljem za natpis, K.5, n.čelik mat**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

Nazivni napon 250 V

**Električna struja**

Nazivna struja 16 A

**Frekvencija**

Frekvencija 50 - 60 Hz

**Materijali**

Boja Nehrdajući čelik

RAL kod 9022

Obrada površine Mat

Materijal Nehrdajući čelik  
Termoplastika

Obrada Neobrađeno  
Lakirano

**Dimenzije**

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Montažna dubina ugradbenih kutija 31 mm

Ugrađena dubina 32 mm

**Veza**

Vrsta priključka/utikača Priključna klema

**Instalacija, montaža**

Montiranje na PŽ montaža

**Povezivost**

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima  
Montaža kralama

**Oprema**

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

**Pribor**

Ima polje za označavanje Da

**Kapacitet**

Broj modula 1

**Sigurnost**

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP20

**Funkcije**

Sa orijentacijskim osvijetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjete Ne

**Identifikacija**

Sa otiskom Ne

---

**Tekst**

Poklopac	Poklopac centralne ploče
Zaštita	Poboljšana zaštita od kontakta
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Označavanje	Sa poljem za označavanje

---

**Pogodno za**

K.x

---

**Održivost**

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da