



47387004

Zásuvka SCHUKO, K.5, nerezová ocel mat, lak.

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 - 250 V

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Nerezová ocel
Kód RAL	9022
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Nerezová ocel Termoplast
Povrch	Neošetřený Lakované

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Počet jednotek	1
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	31 mm
Vestavěná hloubka	32 mm

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Svorka zástrčky
------------------------	-----------------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Konektivita

Typ připojení	Zásuvná přípojka
Druh montáže	Upevnění šrouby Upevnění příchytkou

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	SCHUKO
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
Se signálním svítidlem	Ne
Zámek	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ano
---------------	-----

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ano
Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP20

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

Texty

Potisk	Bez potisku
Kryt	Centrální krycí deska
Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Popis	S polem pro popis

Vhodné pro

K.x

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano