



47387006

Zásuvka SCHUKO, K.1, antracit mat

Technické vlastnosti

Napětí

| | |
|------------------|-------|
| Jmenovité napětí | 250 V |
|------------------|-------|

Elektrický proud

| | |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 16 A |
|-----------------|------|

Frekvence

| | |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Materiál

| | |
|------------------|------------------------|
| Barva | Antracit |
| Kód RAL | 7021 |
| Povrchová úprava | Matná |
| Materiál | Termoplast |
| Povrch | Neošetřený Lakované |

Rozměry

| | |
|--|-------|
| Výška | 71 mm |
| Šířka | 71 mm |
| Počet jednotek | 1 |
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 31 mm |
| Vestavěná hloubka | 32 mm |

Připojení

| | |
|------------------------|----------------|
| Typ konektoru/zástrčky | Zásuvná svorka |
|------------------------|----------------|

Instalace, montáž

| | |
|--------|------------------|
| Montáž | Zapuštěná montáž |
|--------|------------------|

Konektivita

| | |
|---------------|--|
| Typ připojení | Zásuvná přípojka |
| Druh montáže | Upevnění šrouby Upevnění příchytkou |

Vybavení

| | |
|---|--------|
| Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky | SCHUKO |
| Otočná středová vložka | Ne |
| Se zavěšeným víkem | Ne |
| S kulatým ochranným zemnicím kolíkem | Ne |
| Se signálním světlem | Ne |
| Zámek | Ne |

Příslušenství

| | |
|---------------|-----|
| Popisové pole | Ano |
|---------------|-----|

Kapacita

| | |
|--------------|---|
| Počet modulů | 1 |
|--------------|---|

Bezpečnost

| | |
|-----------------------------------|------|
| Se zvýšenou ochranou proti dotyku | Ano |
| Mechanická odolnost IK | IK05 |
| Stupeň krytí IP | IP20 |

Funkce

| | |
|--------------------------|----|
| S orientačním osvětlením | Ne |
| S funkčním osvětlením | Ne |

Identifikace

| | |
|------------|----|
| S potiskem | Ne |
|------------|----|

Texty

| | |
|---------------|---|
| Kryt | Centrální krycí deska |
| Ochrana | Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku |
| Typ připojení | S bezšroubovými svorkami |
| Popis | S polem pro popis |

Vhodné pro

K.x

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS

Ano