



47387009

SCHUKO con portaet. K.x bl.polar,brill

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada 250 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Colour Blanco polar

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Brillante

Material Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

Dimensiones

Altura 71 mm

Anchura 71 mm

Número de unidades 1

Profundidad de montaje cajas de empotrar 31 mm

Profundidad del montaje 32 mm

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente Regleta enchufable

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Conectividad

Tipo de conexión Conexión enchufable

Tipo de montaje Montaje con tornillos
Montaje de garra

Equipo

Toma de tipo conector/toma de corriente SCHUKO

Mecanismo central girado No

Con tapa abatible No

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

Con cierre No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado Sí

Capacidad

Número de módulos 1

Seguridad

Con protección de contacto mejorada Sí

Resistencia al impacto IK IK05

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Funciones

Con iluminación orientable No

Con iluminación funcional No

Identificación

Con impresión No

Texto

Tapa	Placa central
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida
Etiqueta	Con portaetiqueta

Características técnicas

K.x

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme RoHS	Sí