



75144935



Sensore vetro KNX quadruplo comfort KNX - Serie TS Sensor vetro nero

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Funzioni

Con termostato per ambienti Sì

Potenza

Corrente assorbita 12,50 mA

Serie

Profondità di installazione 24,20 mm
 Profondità delle scatole da incasso 27 mm
 Altezza 160 mm
 Larghezza 86 mm
 Profondità 37,70 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento 8

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

Materiali

Colore Nero
 Codice RAL 9005
 Materiale Vetro
 finitura superficiale Lucido

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Schermo

Con display No

Testo

Funzione Per funzioni interruttori, pulsanti, regolatori luce e veneziane
 Funzione di blocco per superfici sensibili, ad es. per la pulizia della
 superficie del vetro
 Tipo di montaggio Per installazione verticale
 Temperatura Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna
 Sonda termica integrata da utilizzare come derivazione di regolazione
 Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od
 oggetto di comunicazione esterno

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free Sì
 Conformità ROHS Sì