



WXF001

**Bipolaire gallery 2 modules 10A**

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Gris
---------	------

Code RAL

7011

Finition

Mat

Matériau

Polycarbonate (PC)

Traitement

Non traité

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme
--	-----------

**Connectivité**

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	1
-------------------	---

**Dimensions**

Dimensions	45 x 45 mm
------------	------------

Profondeur de montage	34 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm
--------------------------------------	-------

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP21
---------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK05
-------------------------	------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Textes**

Éclairage	Possibilité d'indicateur en option sur la LED d'état
-----------	--

Type de commutation	2-pôles
---------------------	---------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
---------------	-----

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----