



WXF001

**gallery 2M Interruptor bipolar 10A**

**Características técnicas**

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiais**

Cor	Cinzento
Código RAL	7011
Acabamento	Mate
Material	Policarbonato (PC)
Tratamento	Sem tratamento

**Identificação**

Sistema de montagem	Placa intermédia
---------------------	------------------

**Conectividade**

Tipo de montagem	Montagem de clique
------------------	--------------------

**Comandos e sinalizadores**

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

**Dimensões**

Dimensões	45 x 45 mm
Profundidade da montagem	34 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	34 mm

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP21
Resistência ao impactos IK	IK05

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	10 A
------------------	------

**Textos**

Iluminação	Possibilidade de visualização da função opcional através de LED de estado
Modo de comutação	2 polos

**Sustentabilidade**

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim