



FP21SW2

Armoire,univers,IP54,classe de protection II,1950x300x205mm

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|  |         |
|--|---------|
| Hauteur                                    | 1950 mm |
| Largeur                                    | 300 mm  |
| Profondeur                                 | 205 mm  |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 1 mm    |

##### Sécurité

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Indice de protection IP | IP54  |
| Classe de protection    | Classe II   |
| Type de verrouillage    | Loquet rabattable et avec crémone<br>Sans serrure |
| Résistance aux chocs IK | IK09  |

##### Equipement

|  |   |
|--|---|
| Nombre de travée de large                | 1 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 2 |

##### Installation, montage

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Montage                     | Fixation au sol |
| Adapté à un usage extérieur | Non             |

##### Matière

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Couleur               | Blanc pur     |
| Code RAL              | 9010          |
| Traitement de surface | Thermolaquage |
| Matière               | Acier         |

##### Equipement

|                |    |
|----------------|----|
| Nombre rangées | 12 |
|----------------|----|

##### Matière

|          |     |
|----------|-----|
| Finition | Mat |
|----------|-----|

##### Cache, porte

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Nombre de portes               | 1            |
| Nombre de serrure de la porte  | 1            |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non          |
| Type de porte                  | Porte simple |

##### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 250 A |
|-------------------------|-------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|