



HCD631H

**Interruttore Di Manovra-Sezionatore H630 4 Poli 630 A**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	630 A
-------------------	-------

**Architettura**

Numero di poli	4
----------------	---

Elemento di controllo/comando	Manetta
-------------------------------	---------

**Connessione**

Sezione conduttore rigido	35 - 240 mm <sup>2</sup>
---------------------------	--------------------------

Sezione conduttore flessibile	35 - 240 mm <sup>2</sup>
-------------------------------	--------------------------

**Condizioni di impiego**

Tensione di isolamento nominale Ui	800 V
------------------------------------	-------

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8000 V
--	--------

**Unità di sgancio**

Tempo di risposta all'apertura	10 ms
--------------------------------	-------

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Equipaggiamento**

Azionamento motore opzionale	Si
------------------------------	----

**Funzioni**

Unità di sgancio	Interruttore
------------------	--------------

**Potenza**

Potenza dissipata per polo In	50 W
-------------------------------	------

Potenza dissipata totale	150 W
--------------------------	-------

Corrente operativa nominale fino a 400 V AC AC1	414000 W
---	----------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

**Porta / coperchio**

Bloccabile	Si
------------	----

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP4X
---	------