



HCD631H

**Výk. vypínač 4-pól., velikost h630, In=630 A**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	630 A
-----------------	-------

**Architektura**

Počet pólů	4
Řídící/ovládací prvek	Přepínač

**Připojení**

Průřez plného vodiče	35 - 240 mm <sup>2</sup>
Průřez flexibilního vodiče	35 - 240 mm <sup>2</sup>

**Napětí**

Jmenovité izolační napětí	800 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	8000 V

**Spouštění**

Doba odezvy při otevření	10 ms
--------------------------	-------

**Frekvence**

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Vybavení**

Motorový pohon volitelný	Ano
--------------------------	-----

**Funkce**

Vypínací spoušť	Vypínač
-----------------	---------

**Výkon**

Ztrátový výkon na pól	50 W
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	150 W
Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1	414000 W

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-25 - 70 °C
------------------	-------------

**Kryt, dveře**

Blokovatelné	Ano
--------------	-----

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP4X
-----------------	------