



HCD630H

Výk. vypínač 3-pól., velikost h630, In=630 A

#### Technické vlastnosti

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud	630 A
-----------------	-------

##### Architektura

Počet pólů	3
------------	---

Řídící/ovládací prvek	Přepínač
-----------------------	----------

##### Připojení

Průřez plného vodiče	35 - 240 mm <sup>2</sup>
----------------------	--------------------------

Průřez flexibilního vodiče	35 - 240 mm <sup>2</sup>
----------------------------	--------------------------

##### Napětí

Jmenovité izolační napětí	800 V
---------------------------	-------

Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	8000 V
--	--------

##### Spouštění

Doba odezvy při otevření	10 ms
--------------------------	-------

##### Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Vybavení

Motorový pohon volitelný	Ano
--------------------------	-----

##### Funkce

Vypínací spoušť	Vypínač
-----------------	---------

##### Výkon

Ztrátový výkon na pól	50 W
-----------------------	------

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	150 W
--	-------

Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1	414000 W
--	----------

##### Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 70 °C
------------------	-------------

##### Kryt, dveře

Blokovatelné	Ano
--------------	-----

##### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP4X
-----------------	------