



HCD630H

### Роз'єднувач h400-h630, In=630A, 3п

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

Номинальний струм	630 A
-------------------	-------

##### Архітектура

Кількість полюсів	3
-------------------	---

Елемент керування/функціонування	Перемикач
----------------------------------	-----------

##### Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	35 - 240 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

Поперечний переріз гнучкого провідника	35 - 240 mm <sup>2</sup>
--	--------------------------

##### Напруга

Номинальна напруга ізоляції U <sub>i</sub>	800 V
--	-------

Номинальна імпульсна витримувана напруга U <sub>imp</sub>	8000 V
---	--------

##### Спрацьовування

Час відгуку під час відкриття	10 ms
-------------------------------	-------

##### Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

##### Обладнання

Моторпривід опціонально	Так
-------------------------	-----

##### Функції

Розчіплювач	Вимикач
-------------	---------

##### Потужність

Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	50 W
--	------

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	150 W
--	-------

Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC1	414000 W
--	----------

##### Умови використання

Робоча температура	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

##### Кришка, дверцята

Можливість блокування	Так
-----------------------	-----

##### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP4X
-----------------------------------	------