



WE051

Interrupteur automatique infraRouge Essensya 3 fils

Caractéristiques techniques

Détection

| | |
|--------------------|------------------------|
| Angle de détection | 180 - 180 |
| Type de capteur | Détecteur de mouvement |

Réglages

| | |
|-----------|--------------|
| Temporisé | 1 S - 30 Min |
|-----------|--------------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Dimensions

| | |
|-----------------------|----------|
| Largeur | 45 mm |
| Profondeur de montage | 28,20 mm |

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 45 °C |
|------------------------|------------|

Matière

| | |
|----------|--------------------|
| Couleur | Pure |
| Matériau | Polycarbonate (PC) |

Sécurité

| | |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

Installation, montage

| | |
|-------------|----------|
| Montage sur | Encastré |
|-------------|----------|