



HCA125H

Výk. vypínač 3-pól., velikost x160, In=125 A

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	125 A
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw IEC 60947	2 kA

Architektura

Počet pólů	3
Řídící/ovládací prvek	Přepínač

Připojení

Průřez plného vodiče	4 - 95 mm ²
Průřez flexibilního vodiče	4 - 70 mm ²

Napětí

Jmenovité izolační napětí	690 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	8000 V

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Funkce

Vypínací spoušť	Vypínač
-----------------	---------