



VF218PEH

Caja emp. golf VF, tabique hueco, 2 filas, 36M, puerta blanca, regleta QC y chasis

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión nominal 400 - 400 V

**Instalación, montaje**

Adecuado para uso en exteriores No

Montaje en Empotrado

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 63 A

**Equipo**

Número de perfiles DIN 2

Número de filas 2

Número de sección en anchura 1

Con cierre No

Tiene bloque de terminales neutro No

**Capacidad**

Número de módulos 36

**Funciones**

Con entradas de conductos Sí

**Dimensiones**

Altura 418 mm

Anchura 460 mm

Profundidad 97,50 mm

Altura de la instalación 382 mm

Anchura de instalación 426 mm

**Tapa, puerta**

Número de puertas de armario 1

Número de bloqueos 0

**Dimensiones**

Profundidad del montaje 72 mm

Número de unidades en ancho 18

**Tapa, puerta**

La puerta/cubierta es transparente No

Tipo de puerta de armario Puerta simple

**Materiales**

Material Plástico

Código RAL 9010

Colour Blanco puro

**Equipo**

Tiene bloque de bornes de conexión a tierra Sí

**Materiales**

Resistente a los rayos ultravioleta No

**Equipo**

Tiene placa de montaje No

**Seguridad**

Clase de protección Clase de aislamiento II

Clase de protección de entrada (IP) IP40

Tipo de cerradura Cierre a presión  
Sin bloqueo

---

**Seguridad**

Ensayo del hilo incandescente	850 °C
Clase de protección con puerta	IP40

**Sostenibilidad**

Conforme RoHS	Si
---------------	----