



HW2M310FE

Disjoncteur Ouvert HW2 55kA 1000A 3P Fixe pour TU sentinel Energy

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	1000 A
Pouvoir de coupure ultime I _{cu} sous 400 V AC selon IEC60947-2	55 kA
Pouvoir de coupure de service I _{cs} sous 230 V AC selon IEC60947-2	55 kA
Pouvoir de coupure de service I _{cs} sous 400 V AC selon IEC60947-2	55 kA

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V
Type de tension d'alimentation	AC

Architecture

Nombre de pôles	3
Type de pôles	3P3D

Déclenchements

Temps de réponse à la fermeture	50 ms
---------------------------------	-------

Architecture

Type de boîtier	Montage fixe
-----------------	--------------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui