



LFF4011009016

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

Výška	40 mm
Šířka	110 mm
Délka	2000 mm
Vnitřní průřez vodiče	3250 - 3250 mm <sup>2</sup>

##### Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	17
---	----

##### Materiál

Materiál	Polyvinylchlorid (PVC)
Povrch	Neošetřený
Kód RAL	9016
Barva	Dopravní bílá

##### Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP40

##### Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ne
---	----

##### Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

##### Konektivita

Spojení kanálu	Předem vybavený spojkami
----------------	--------------------------

##### Vybavení

Počet přepážek	0
Počet oddílů	1 - 1
Počet připojitelných přepážek	3
Včetně kabelové příchytky	Ano
S ochrannou fólií	Ano

##### Udržitelnost

Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano