



HCS160AR

Interrupteur Sectionneur h3+ P160 3P 160A FTC

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|--|-------|
| Courant assigné nominal | 160 A |
| Courant assigné admissible I _{cw} IEC 60947 | 2 kA |

Architecture

| | |
|---------------------------|---------|
| Nombre de pôles | 3 |
| Type d'organe de commande | Manette |

Raccordement

| | |
|---|------------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 6 - 95 mm ² |
| Section de raccordement en câble souple | 6 - 70 mm ² |

Tension

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Tension assignée d'isolement | 800 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 8000 V |

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Fonctions

| | |
|-------------|--------------|
| Déclencheur | Interrupteur |
|-------------|--------------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |