



41106013



**Q.x - Schuko "SV" p-etq c/LED, verde**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

**Corrente elétrica**

Corrente nominal	16 A
------------------	------

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiais**

Cor	Verde
Código RAL	6029
Acabamento	Aveludado
Material	Duroplástico
Tratamento	Sem tratamento

**Dimensões**

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	31 mm
Profundidade da montagem	32 mm

**Instalação, montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Conetividade**

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem por parafuso Montagem com garras

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Sim
--------------------------	-----

**Capacidade**

Número de módulos	1
-------------------	---

**Controlos e indicadores**

Tipo de iluminação para os dispositivos de instalação	Luz de controlo de funcionamento integrada
---	--

**Segurança**

Com proteção contra contacto	Sim
Índice de proteção IP	IP20

**Funções**

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Sim

**Texto**

Impressão	Com gravação "SV"
Tampa	Placa de cobertura central
Proteção	Proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados

---

**Adequado para**

Q.x

---

**Sustentabilidade**

---

Livre de halógeno

Sim

Conformidade RoHs

---

Sim