



41106014



**Presa SCHUKO con LED di controllo e serigrafia "ZSV" Q.1/Q.3 arancione velluto**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Corrente**

Corrente nominale 16 A

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Materiali**

Colore Arancione

Codice RAL 2003

finitura superficiale Vellutato

Materiale Duroplastica

Trattamento Non trattato

**Serie**

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità delle scatole da incasso 31 mm

Profondità di installazione 32 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Connettività**

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Montaggio a uncino

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

**Acessori**

Con campo per l'etichetta Sì

**Numero di moduli**

Numero di moduli 1

**Controlli e indicatori**

Tipo di illuminazione per componenti d'installazione Luce di controllo operativa integrata

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata Sì

Resistenza agli urti IK IK02

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale Sì

**Testo**

Stampa Con stampa "ZSV"

Custodia Piastra centrale

Protezione Protezione elevata contro i contatti

---

**Testo**

Tipo di connessione Con morsetti a sollevamento a vite

---

**Adatto per**

Q.x

---

**Sostenibilità**

Senza alogeni Si

Conformità ROHS Si