



41106014



Utičnica, ŠUKO, kon.LED, natpis ZSV, p.za nat.i zašt.za djecu, Q.1/Q.3, narandž

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 250 V

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Narandžasta

RAL kod 2003

Obrada površine Baršunasto/pliš

Materijal Duroplastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 31 mm

Ugrađena dubina 32 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Montaža vijcima
Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Da

Kapacitet

Broj modula 1

Kontrole i indikatori

Vrsta rasvjete za instalacijske uređaje Integrisano radno kontrolno svjetlo

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Otpornost na udarce IK IK02

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjete Da

Tekst

Otisak Sa natpisom „ZSV”

Poklopac Poklopac centralne ploče

Tekst

Zaštita	Poboljšana zaštita od kontakta
Vrsta veze	Sa uvrtnim lift stezaljkama

Pogodno za

Q.x

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da