



41106014



Zásuvka SCHUKO se sig. LED a potiskem "ZSV", Berker Q.x, oranžová sametová

#### Technické vlastnosti

##### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

##### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

##### Materiál

Barva Oranžová

Kód RAL 2003

Povrchová úprava Sametový

Materiál Duroplast

Povrch Neošetřený

##### Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 31 mm

Vestavěná hloubka 32 mm

##### Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

##### Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Druh montáže Upevnění šrouby  
Upevnění příchytkou

##### Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

##### Příslušenství

Popisové pole Ano

##### Kapacita

Počet modulů 1

##### Ovládací prvky a indikátory

Typ osvětlení pro instalační zařízení Integrovaná kontrolní světlo provozu

##### Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano

Mechanická odolnost IK IK02

Stupeň krytí IP IP20

##### Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ano

##### Texty

Potisk S potiskem "ZSV"

Kryt Centrální krycí deska

**Texty**

Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	Se šroubovými svorkami - líftyským

**Vhodné pro**

Q.x

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano