



41106015



Presa SCHUKO con LED di control e serigrafia "EDV" Berker Q.1/Q.3 rosso velluto

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

##### Corrente

Corrente nominale 16 A

##### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

##### Materiali

Colore Rosso

Codice RAL 3003

finitura superficiale Vellutato

Materiale Duroplastica

Trattamento Non trattato

##### Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità delle scatole da incasso 31 mm

Profondità di installazione 32 mm

##### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

##### Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Montaggio a uncino

##### Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Insero centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

##### Acessori

Con campo per l'etichetta Sì

##### Numero di moduli

Numero di moduli 1

##### Controlli e indicatori

Tipo di illuminazione per componenti d'installazione Luce di controllo operativa integrata

##### Protezione

Con protezione dal contatto incrementata Sì

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

##### Funzioni

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale Sì

##### Testo

Custodia Piastra centrale

Protezione Protezione elevata contro i contatti

Tipo di connessione Con morsetti a sollevamento a vite

---

**Adatto per**

Q.x

---

**Sostenibilità**

Senza alogeni

Si

Conformità ROHS

Si

---