




41106015

Utičnica, ŠUKO, kon.LED, natpis EDV, p.za nat.i zašt.za djecu, Q.1/Q.3, crvena

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

Nazivna struja 16 A

##### Napon

Nazivni napon 250 V

Nazivni napon 250 - 250 V

##### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

##### Materijali

Boja Crvena

RAL kod 3003

Obrada površine Baršunasto/pliš

Materijal Duroplastika

Obrada Neobrađeno

##### Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 31 mm

Ugrađena dubina 32 mm

##### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

##### Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Montaža vijcima  
Montaža kralama

##### Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

##### Pribor

Ima polje za označavanje Da

##### Kapacitet

Broj modula 1

##### Kontrole i indikatori

Vrsta rasvjete za instalacijske uređaje Integrisano radno kontrolno svjetlo

##### Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Ingress Protection (IP) klasa IP20

##### Tekst

Poklopac Poklopac centralne ploče

Zaštita Poboljšana zaštita od kontakta

Vrsta veze Sa uvrtnim lift stezaljkama

##### Pogodno za

Berker Q.x

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS

Da