



LFF6009069016

Završni element, bezhalogeni, LF/LFF 40/60x90mm, prometna bijela

#### Tehničke karakteristike

##### Dimenzije

|        |       |
|--------|-------|
| Visina | 60 mm |
| Širina | 90 mm |

##### Materijali

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Materijal | PC-ABS          |
| Obrada    | Neobrađeno      |
| Boja      | Prometna bijela |
| RAL kod   | 9016            |

##### Sigurnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Otpornost na udarce IK | IK07 |
|------------------------|------|

##### Uvjeti korištenja

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Radna temperatura | -5 - 90 °C |
|-------------------|------------|

##### Oprema

|                     |    |
|---------------------|----|
| Sa zaštitnim filmom | Ne |
|---------------------|----|

##### Konfiguracija

|             |    |
|-------------|----|
| Preklapanje | Da |
|-------------|----|

##### Povezivost

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Vrsta montaže | Vijčani spoj<br>Snapp-on montaža |
|---------------|----------------------------------|

##### Pogodno za

LF 40x90 / LFF 40x90 / LFF 60x90

##### Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bez halogena       | Da |
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |