



TRC301B



Détecteur ouverture KNX radio QL

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés

ETS
easy
quicklink

Architecture

Système bus

Bus Radio

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée

2

Connectivité

Avec système bus radio-KNX

Oui

Equipement

Tension du signal externe nécessaire

Non

Fréquence radio bidirectionnelle

Non

Avec batterie

Oui

Excitation par HLK

Non

Fréquence

Fréquence de transmission

868 - 868 MHz

Installation, montage

Montage sur

En saillie

Éclairage

Contrôle des LED

Oui

Matière

Couleur

Blanc

Code RAL

9010

Sécurité

Classe de protection (IP)

IP31

Conditions d'utilisation

Température de service

0 - 50 °C

Tension

Tension d'entrée

3 - 3 V

Type de tension d'alimentation

DC

Dimensions

Hauteur

26 mm

Profondeur

30 mm

Textes

Mode d'installation

Avec adaptateurs pour la compensation de hauteur de l'aimant

Type de raccordement

Avec bornes à vis supplémentaires pour contacts Reed Avec fil