



TRC301B



**Détecteur ouverture KNX radio QL**

**Caractéristiques techniques**

**Réglages**

Modes de configuration supportés	ETS easy quicklink
----------------------------------	--------------------------

**Architecture**

Système bus	Bus Radio
-------------	-----------

**Courant électrique**

Nombre de circuits d'entrée	2
-----------------------------	---

**Connectivité**

Système bus radio-KNX	Oui
-----------------------	-----

**Équipement**

Tension du signal externe nécessaire	No
Fréquence radio bidirectionnelle	No
Avec batterie	Oui
Avec contrôle CVC	No

**Fréquence**

Fréquence de transmission	868 - 868 MHz
---------------------------	---------------

**Installation, montage**

Montage sur	En saillie
-------------	------------

**Éclairage**

Contrôle des LED	Oui
------------------	-----

**Matières**

Couleur	Blanc
Code RAL	9010

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP31
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	0 - 50 °C
------------------------	-----------

**Tension**

Tension d'entrée	3 - 3 V
Type de tension d'alimentation	DC

**Dimensions**

Hauteur	26 mm
Profondeur	30 mm

**Textes**

Mode d'installation	Avec adaptateurs pour la compensation de hauteur de l'aimant
Type de raccordement	Avec bornes à vis supplémentaires pour contacts Reed Avec fil