



TRC301B



IP30



KNX-RF raamcontact batterijvoeding wit, quicklink

Technische karakteristieken

Architectuur

Bussysteem	RF
------------	----

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy quicklink
--------------------------	--------------------------

Elektrische Stroom

Aantal ingangen	2
-----------------	---

Uitrusting

Externe signaalspanning noodzakelijk	Nee
--------------------------------------	-----

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Ja
-----------------------	----

Uitrusting

Radiofrequentie bidirectioneel	Nee
Met batterij	Ja
Met klimaat-regeling	Nee

Frequentie

Frequentieoverdracht	868 - 868 MHz
----------------------	---------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktmontage
---------------	-------------------

Verlichting

LEDbesturing	Ja
--------------	----

Materiaal

Kleur	Wit
RAL-kleur	9010

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP31
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 50 °C
---------------------	-----------

Spanning

Ingangsspanning	3 - 3 V
Type voeding	DC

Afmetingen

Hoogte	26 mm
Diepte	30 mm

Teksten

Montagewijze	Met adapters voor de hoogtecompensatie van de magneet
Aansluitwijze	Met extra schroefklemmen voor reed-contacten