



TRC301B



**KNX-RF raamcontact batterijvoeding wit, quicklink**

**Technische karakteristieken**

**Architectuur**

Bussysteem	RF
------------	----

**Instellingen**

Ondersteunde instelmodus	ETS easy quicklink
--------------------------	--------------------------

**Elektrische Stroom**

Aantal ingangen	2
-----------------	---

**Uitrusting**

Externe signaalspanning noodzakelijk	Nee
--------------------------------------	-----

**Connectiviteit**

Met bussysteem KNX RF	Ja
-----------------------	----

**Uitrusting**

Radiofrequentie bidirectioneel	Nee
Met batterij	Ja
Met klimaat-regeling	Nee

**Frequentie**

Frequentieoverdracht	868 - 868 MHz
----------------------	---------------

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

**Verlichting**

LEDbesturing	Ja
--------------	----

**Materiaal**

Kleur	Wit
RAL-kleur	9010

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP31
----------------------	------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	0 - 50 °C
---------------------	-----------

**Spanning**

Ingangsspanning	3 - 3 V
Type voeding	DC

**Afmetingen**

Hoogte	26 mm
Diepte	30 mm

**Teksten**

Montagewijze	Met adapters voor de hoogtecompensatie van de magneet
Aansluitwijze	Met extra schroefklemmen voor reed-contacten