



TRC301B



Modulo ingresso On/Off radio KNX quicklink per porte e finestre

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy quicklink
---------------------------------------	--------------------------

Architettura

Sistema bus	Radiofrequenza
-------------	----------------

Corrente

Numero di circuiti di ingresso	2
--------------------------------	---

Connettività

Con sistema bus radio KNX	Si
---------------------------	----

Equipaggiamento

Tensione esterna necessaria	No
Radiofrequenza bidirezionale	No
Con batterie	Si
Con controllo HVAC	No

Frequenza

Frequenza di trasmissione	868 - 868 MHz
---------------------------	---------------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

Illuminazione

Controllo LED	Si
---------------	----

Materiali

Colore	Bianco
Codice RAL	9010

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP31
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	0 - 50 °C
-------------------------	-----------

Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso	3 - 3 V
Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua

Serie

Altezza	26 mm
Profondità	30 mm

Testo

Tipo di montaggio	Con adattatori per la compensazione dell'altezza del magnete
Tipo di connessione	con morsetti a vite supplementari per contatti reed collegati via cavo