



TRC301B



**KNX q/e/s Natynkowy czujnik magnetyczny otwarcia, biały**

**Właściwości techniczne**

**Ustawienia**

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS easy quicklink
--------------------------------	--------------------------

**Architektura**

System magistralny	Komunikacja radiowa
--------------------	---------------------

**Prąd elektryczny**

Liczba obwodów wejściowych	2
----------------------------	---

**Sprzęt**

Wymagane zewnętrzne napięcie	Nie
------------------------------	-----

**Łączność**

Z systemem magistrali KNX radio	Tak
---------------------------------	-----

**Sprzęt**

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa	Nie
Z baterią	Tak
Z układem sterowania HVAC	Nie

**Częstotliwość**

Częstotliwość transmisji	868 - 868 MHz
--------------------------	---------------

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

**Oświetlenie**

Do sterowania LED	Tak
-------------------	-----

**Materiały**

Kolor	Biały
Kod RAL	9010

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP31
------------------------------------	------

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	0 - 50 °C
-------------------------	-----------

**Napięcie**

Zakres napięcia wejściowego	3 - 3 V
Typ napięcia zasilania	DC

**Wymiary**

Wysokość	26 mm
Głębokość	30 mm

**Dodatkowe informacje**

Montaż	Z adapterami do wyrównania wysokości magnesu
Typ połączenia	Z dodatkowymi zaciskami śrubowymi dla połączonych przewodami zestyków hermetycznych