



TRC301B



## KNX-RF raamcontact batterijvoeding wit, quicklink

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Bussysteem Radiofrequent RF

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS  
easy  
quicklink

#### Stroom / temperatuur

Aantal ingangen 2

#### Samenstelling

Externe signaalspanning noodzakelijk Nee

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Ja

#### Samenstelling

Radiofrequentie bidirectioneel Nee

Met batterij Ja

Met klimaat-regeling Nee

#### Frequentie

Frequentieoverdracht 868 - 868 MHz

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

#### Verlichting

LED besturing Ja

#### Materiaal

Kleur Wit

RAL-code 9010

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP31

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C

#### Spanning

Ingangsspanning 3 - 3 V

Type voeding DC

#### Afmetingen

Hoogte 26 mm

Diepte 30 mm

#### Teksten

Montagewijze Met adapters voor de hoogtecompensatie van de magneet

Aansluitwijze Met extra schroefklemmen voor reed-contacten