



TRC301B



**Contacto magnético RF KNX**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Comunicação Frequência de rádio

**Modo de configuração**

Modo de configuração suportado ETS  
easy  
quicklink

**Corrente elétrica**

N.º de circuitos de entrada 2

**Conetividade**

Sistema bus RF KNX Sim

**Equipamento**

Tensão de sinal externa necessária Não  
 Frequência RF bidirecional Não  
 Com bateria Sim  
 Para controlo AVAC Não

**Frequência**

Frequência de transmissão 868 - 868 MHz

**Instalação, montagem**

Montagem Montagem à superfície

**Iluminação**

Controlo de LED Sim

**Materiais**

Cor Branco  
 Código RAL 9010

**Segurança**

Índice de proteção IP IP31

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento 0 - 50 °C

**Tensão**

Tensão de entrada 3 - 3 V  
 Tipo de alimentação de tensão CC (abreviatura)

**Dimensões**

Altura 26 mm  
 Profundidade 30 mm

**Texto**

Modo de instalação Com adaptadores para compensação de altura do imã  
 Tipo de ligação Com terminais de parafuso adicionais para contactos com juntas com fio