



TRC301B



Kontakt, prozorski, KNX, na baterije, quicklink, bijela

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Bus sistem Radio frekventno

Postavke

Podržani način konfiguracije ETS
easy
quicklink

Električna struja

Broj ulaznih strujnih krugova 2

Oprema

Potreban je vanjski signalni napon Ne

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio Da

Oprema

Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekionalna Ne

Sa baterijom Da

Sa kontrolom HVAC Ne

Frekvencija

Frekvencija prijenosa 868 - 868 MHz

Instalacija, montaža

Montiranje na Montaža u zid/PŽ

Rasvjeta

LED kontrola Da

Materijali

Boja Bijelo

RAL kod 9010

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP31

Uvjeti korištenja

Radna temperatura 0 - 50 °C

Napon

Ulazni napon 3 - 3 V

Vrsta napajanja DC

Dimenzije

Visina 26 mm

Dubina 30 mm

Tekst

Način instalacije Sa adapterima za kompenzaciju visine magneta

Vrsta veze Sa dodatnim vijčanim stezaljkama za žičane reed kontakte