



TRC301B



KNX RF bezdrátový magnetický kontakt, bílá mat

Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy quicklink
-----------------------------	--------------------------

Architektura

Sběrníkový systém	Rádiová frekvence
-------------------	-------------------

Elektrický proud

Počet vstupních obvodů	2
------------------------	---

Konektivita

Se sběrníkovým systémem KNX RF	Ano
--------------------------------	-----

Vybavení

Vyžaduje externí signální napětí	Ne
Obousměrné rádiové frekvence	Ne
S baterií	Ano
S řízením systému HVAC	Ne

Frekvence

Frekvenční přenos	868 - 868 MHz
-------------------	---------------

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
--------	------------------

Osvětlení

Ovládání LED	Ano
--------------	-----

Materiál

Barva	Bílá
Kód RAL	9010

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP31
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	0 - 50 °C
------------------	-----------

Napětí

Vstupní napětí	3 - 3 V
Typ napájecího napětí	DC

Rozměry

Výška	26 mm
Hloubka	30 mm

Texty

Způsob montáže	S adaptéry pro kompenzaci výšky magnetu
Typ připojení	S přídatnými šroubovacími svorkami pro drátové jazýčkové kontakty