



TRC301B



QL ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Σύστημα bus Ραδιοσυχνότητες

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS
easy
quicklink

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου 2

Εξοπλισμός

Απαραίτητη εξωτερική τάση σήματος Όχι

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Ναι

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα Όχι

Με μπαταρία Ναι

Με έλεγχο HVAC Όχι

Συχνότητα

Μετάδοση συχνότητας 868 - 868 MHz

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

Φωτισμός

Έλεγχος LED Ναι

Υλικά

Χρώμα Μπεζ

Κωδικός RAL 9010

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP31

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 - 50 °C

Τάση

Τάση εισόδου 3 - 3 V

Τύπος τροφοδοσίας τάσης DC

Διαστάσεις

Ύψος 26 mm

Βάθος 30 mm

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Με προσαρμογείς για αντιστάθμιση ύψους μαγνήτη

Είδος σύνδεσης Με πρόσθετους βιδωτούς ακροδέκτες για καλωδιωμένες μαγνητικές επαφές